

広口茶色瓶ケミカルコック付 **新商品**

※ケミカルコックは
在庫無くなり次第仕様変更となります。



返品
不可

当日
発送

運賃
別途

パッキン付

0450



0451



0452



0453



0454



0295BR **新商品**




※在庫なくなり次第品番変更となります。 ●0450→0290BR ●0451→0291BR ●0452→0292BR
●0453→0293BR ●0454→0294BR

- 遮光性に優れた容器です。
- P67・P68の透過率データをご参照ください。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ソケットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問い合わせください。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。
- 取りはずしができるネジ込式コック(2070)にも変更可能です。



ネジ込式 コック



広口茶色瓶ケミカルコック付

※価格は全てオープン価格です。


コードNo.	容量	A (内径)	W (コック部含む)	H	販売単位
0450	1ℓ	44	190	188	1個～
0451	2ℓ	85	216	245	1個～
0452	3ℓ	85	235	300	1個～
0453	5ℓ	85	260	325	1個～
0454	10ℓ	99	308	390	1個～
0295BR	20ℓ	99	395	450	1個～

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質／容器・コック：ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング：パイトン(FKM)

■ 製造国／日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)



パッキン(ポリエチレン発泡体)

細口茶色瓶ケミカルコック付

※ケミカルコックは
在庫なくなり次第仕様変更となります。

RoHS

返品
不可

当日
発送

運賃
別途

容器
樹脂溶接加工品

パッキン付



0455



0456



0457




0458

※0459は廃番となりました。

※在庫なくなり次第品番変更となります。●0455→0300BR ●0456→0301BR ●0457→0302BR ●0458→0303BR

- 遮光性に優れた容器です。
- P67・P68の透過率データをご参照ください。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ソケットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問合せください。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。
- 取りはずしができるネジ込式コック(2070)にも変更可能です。



細口茶色瓶ケミカルコック付

※価格は全てオープン価格です。


コードNo.	容量	A (内径)	W (コック部含む)	H	販売単位
0455	1ℓ	24	188	207	1個～
0456	2ℓ	40	217	277	1個～
0457	3ℓ	40	237	307	1個～
0458	5ℓ	40	262	355	1個～

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質/容器・コック：ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング：バイトン(FKM)

■ 製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)



パッキン(ポリエチレン発泡体)

プラスチック Q&A

Q 遮光性のある容器の必要性とは？

A 一般に光(紫外線)に対して不安定な物質は、光(紫外線)を受けることで性質が変化し、品質に悪影響を及ぼすことが懸念されます。そのような物質は遮光性を有する容器に入れて保管し、品質に影響を及ぼす光(紫外線)の透過を防ぐことで、その物質を保護することが可能となります。(遮光性のある容器を、光(紫外線)を透過しない別の箱に入れることで、更に安心して保管できるようになります。) ※容器の遮光性についてはP67～P68をご参照ください。

