

広口瓶ゲージ管付

※ケミカルコックは在庫無くなり次第仕様変更となります。


返品不可

運賃別途


容器
樹脂溶接加工品



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問合せください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。



パッキン(ポリエチレン発泡体)



ゲージバルブを開けた所



ゲージバルブを閉めた所

広口瓶ゲージ管付

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	容量	A (内径)	W (コック部含む)	H	販売単位
0790	10ℓ	99	308	390	1個～
0791	20ℓ	99	395	450	1個～
0792	30ℓ	99	395	590	1個～
0793	50ℓ	235	455	680	1個～
0794	100ℓ	235	540	835	1個～

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質/容器: コック: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング: バイトン(FKM)、ゲージ・ゲージバルブ: 塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

※台車の商品情報はP47～P49をご参照ください。

細口瓶ゲージ管付


※ケミカルコックは在庫無くなり次第仕様変更となります。

返品不可


運賃別途



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問合せください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。



パッキン(ポリエチレン発泡体)



ゲージバルブを開けた所



ゲージバルブを閉めた所

細口瓶ゲージ管付

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	容量	A (内径)	W (コック部含む)	H	販売単位
0780	10ℓ	40	304	380	1個～
0782	30ℓ	38	390	585	1個～
0783	50ℓ	99	455	670	1個～

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質/容器: コック: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング: バイトン(FKM)、ゲージ・ゲージバルブ: 塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

※0781は廃番となりました。