

## デシケーター(縦型)

ベストセラー商品

返品不可

当日発送


運賃別途



- ドライユニットのダイヤル操作で高湿・低湿が設定できる恒湿タイプ。(No.0014-0015)
- 付属部品/棚板4枚、受皿1枚(棚板移動式、対荷重約2kg/枚)
- シリカゲルは付属しません。



ドライユニット



### デシケーター

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	品名	W	D	H	販売単位
0010	MC-3透明	300	370	580	1台~
0011	MC-3スモーク	300	370	580	1台~
0014	MCF-3透明	300	400	580	1台~
0015	MCF-3スモーク	300	400	580	1台~

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日

■ 製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)

## デシケーター(横型)

ベストセラー商品

返品不可

当日発送


運賃別途



- ドライユニットのダイヤル操作で高湿・低湿が設定できる恒湿タイプ。(No.0024-0025)
- 付属部品/棚板2枚、受皿2枚(棚板移動式、対荷重約2kg/枚)
- シリカゲルは付属しません。



ドライユニット



### デシケーター

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	品名	W	D	H	販売単位
0020	MA-3透明	498	370	326	1台~
0021	MA-3スモーク	498	370	326	1台~
0024	MAF-3透明	498	400	326	1台~
0025	MAF-3スモーク	498	400	326	1台~

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日

■ 製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)

## カートリッジシリカゲル

返品不可

当日発送

運賃別途



0026

- シリカゲル量70g。
- 吸湿が進みますと青色着色剤がピンク色に変わります。その場合シリカゲルが飽和状態ですので、乾燥炉などで加熱して再生してください。
- 着色剤が青色にもどらない場合は、シリカゲルの寿命です。
- 再生時の乾燥温度は80℃以下でお願いします。

### カートリッジシリカゲル

※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	品名	質量	W	D	H	販売単位	入数/梱包
0026	シリカゲル	70g	270	230	5	1枚~	80

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日

■ 製造国/日本

※寸法には許容差があります。(単位mm)